



■仕様表			
品番		AQW-DX12N	AQW-D12N
洗濯・脱水容量/乾燥容量		12kg/6kg	12kg/6kg
標準使用水量	洗濯～乾燥時(定格)	約59L	約59L
	洗濯時(定格)	約84L	約84L
水量	洗濯～乾燥時	自動(負荷12kgで36L)	自動(負荷12kgで36L)
	洗濯時		
標準コース運転目安時間(50/60Hz)	洗濯～乾燥時(定格)	約139分	約139分
	洗濯時(定格)	約29分	約29分
定格消費電力(50/60Hz)	乾燥時	550W	630W
	洗濯時(定格)	240W	240W
	湯沸かし用加熱装置	640W	640W
消費電力量(50/60Hz)	洗濯～乾燥時(定格)	1.130Wh	950Wh
	洗濯時(定格)	55Wh	55Wh
運転音(洗い/脱水/乾燥)		約34dB/約45dB/約47dB	約34dB/約45dB/約47dB
総外形寸法(排水ホース含む)		幅595×奥行685※1×高さ943(mm)	幅595×奥行685※1×高さ943(mm)
ボディ幅		595mm	595mm
設置可能防水パン(奥行内寸法)		540mm以上	540mm以上
質量		約94kg	約93kg
JANコード		(W):4562335449245 (K):4562335449801	(W):4562335449238

●各データは日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■寸法図(mm) AQW-DX12N / AQW-D12N



■防水パン設置時奥行サイズ



ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

※1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※2:乾燥フィルター取り出し時 ※3:乾燥フィルターカバー開き時 ★排水ホースは本体背面出して、長さは約100cmになります。 ●水道水給水ホースの長さは約150cmです。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

コインランドリー用機器

販売台数シェアNo.1*

*コインランドリー機器出荷台数
(2021年1月～12月)において約70%。当社調べ

AQUAはコインランドリー用や施設向け業務用機器など
豊富なラインナップと導入実績があります！

コインランドリー用機器 [全自動洗濯乾燥機]

洗濯/乾燥容量
34kg/23kg

洗濯/乾燥容量
27kg/16kg

洗濯/乾燥容量
17kg/10kg

施設向け業務用機器 [全自動洗濯乾燥機]

病院や
さまざまな施設に
導入いただいています。

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口

受付時間(365日)
9:00～18:30

固定電話からは
0120-880-292
携帯電話からは
0570-040-292(有料)
FAXからは
0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口

受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜日・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは
0120-778-292
携帯電話からは
0570-030-292(有料)


●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社 aqua-has.com
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

■コース						
品番		AQW-DX12N			AQW-D12N	
コース	洗濯	洗濯→乾燥	乾燥	洗濯	洗濯→乾燥	乾燥
標準	12kgまで	6kgまで	6kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで
念入り	12kgまで	6kgまで	6kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで
自分流	12kgまで	6kgまで	6kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで
Aiウォッシュ	12kgまで	6kgまで	—	—	—	—
お好み柔軟剤	12kgまで	6kgまで	—	—	—	—
2度洗い	6kgまで	6kgまで	—	—	—	—
スピード	2kgまで	0.5kgまで	—	2kgまで	0.5kgまで	—
おしゃれ着	2kgまで	—	—	2kgまで	—	—
ふとん・毛布	毛布	毛布	毛布	毛布	毛布	毛布
	4.5kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	4.5kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで
エアウォッシュ		1.5kgまで			—	
槽洗浄	○	—	—	○	—	—
槽乾燥	—	—	○	—	—	○

■防水パン設置時奥行サイズ



ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

※1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※2:乾燥フィルター取り出し時 ※3:乾燥フィルターカバー開き時 ★排水ホースは本体背面出して、長さは約100cmになります。 ●水道水給水ホースの長さは約150cmです。



コンパクト
大容量

まっ直ぐドラム

インテリア発想で選べる、2カラーのコンパクトドラム。

New

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2022年11月現在のものです。 [AQW2058]

クラスNo.1^{※1}
コンパクト
大容量12kg^{※2}

※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2022年10月20日現在。当社調べ。

まっ直ぐドラム

業務用洗濯機で培った
「水平=まっ直ぐドラム」の
メリットやノウハウを
この商品に応用しています。



〔イメージ〕



AQW-DX12N(W)

サニタリーに合わせて選べる2カラー



WHITE & SILKY BLACK

(K) シルキーブラック
*DX12Nのみ

※2:洗濯・脱水容量において。 ※3:設置可能な防水パン:内寸幅570mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上、詳しくは裏表紙の防水パン設置時サイズを参照ください。 ※4:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ※運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

〔イメージ〕



写真はAQW-DX12N(W)です。

サニタリー空間を美しくみせる、コンパクトデザイン

大容量12kg^{※2}のドラム式なのに、一般的な防水パンに置ける^{※3}コンパクトサイズ。シンプルでありながら質感を高めたデザインは、どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。



写真はAQW-DX12N(K)です。

●P1-2は、AQW-DX12Nの特長を中心に説明しています。2


	AQW-DX12N	AQW-D12N
(W) ホワイト	●	●
(K) シルキーブラック	●	—



シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに オールラウンド浸透洗浄

衣類の絡みを抑えながら、素早くムラなく洗い上げる

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかり叩き洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗います。



★AQW-DX12N、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

STEP 1
オールラウンド浸透
高濃度洗剤液を素早く衣類に浸透させる

STEP 2
たたき洗い
高い位置から衣類を落として叩き洗い

STEP 3
もみ洗い
手でもんで洗うようにドラム壁面でもみ洗い

衣類を洗う水をキレイに [UVライト] 搭載 **DX12Nのみ**

除菌※1効果の高いUV-C波長の紫外線ライトを洗濯槽と外槽の間に搭載。洗い/すすぎの運転中に照射して、槽内の水をキレイにしながら衣類を洗い上げます。
*UVライトは外に漏れない設計です。

クラスNo.1※2スピード洗濯

※2:洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。2022年10月1日現在。当社調べ。



[イメージ]

AQUA POINT

洗浄力を高める独自のドラム構造

①スクラブドラム
丸みのある凹凸形状の壁面で、しっかりもみ洗い。

②ワイドS型パッフル&③トリプルホイール
衣類を高い位置まで持ち上げて、叩き洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000 (2013年発売)



ドラムがまっ直ぐの場合 AQW-DX12N / AQW-D12N



[イメージ図]

[イメージ図]



10種のセンシングで、お洗濯を自動で調整 Aiウォッシュ **DX12Nのみ** **NEW**

洗剤量・時間などを自動調整、洗うたびにAi学習※3

水温や水硬度、洗剤の種類、汚れの量、布質など10種類の洗濯状況をセンシング。その情報を元に、洗い時間や洗剤量などを自動で調整して洗濯します。さらにAiウォッシュ機能を使用することで、ご家庭の洗濯パターンを学習※3し、使用条件に合わせた適切な設定で洗い始めます。

〔水温が低い環境※4で洗濯した場合の洗浄比較〕 ※4:水温8℃

冷水の洗濯では汚れが少し残ることも...

標準コースのみ

標準コース + Aiウォッシュ


寒い時期のしつこい汚れもしっかり洗う

Aiウォッシュなら「仕上がりに不満が残る」お洗濯を減らします。

★AQW-DX12N、洗濯7kg時、「標準コース (AiウォッシュON時)」において。(水温約8℃、液体洗剤自動投入機能使用) 当社実験による。衣類の汚れや洗剤の種類・量、洗濯水の硬度や水温によって効果は異なります。

こんな場合にもおすすめです! ■ 毎回設定を変えるのが面倒... ■ 適切なコース選びがわからない ■ 冬場、汚れが残っていることがある

Aiウォッシュのしくみ



気になる衣類を、高温&UVライトで除菌 熱とUVパワフル除菌 **DX12Nのみ**



UVライト
[イメージ図]

各コース／モードにおいて、高温とUVライトにより衣類を除菌※5※6※7することができます。



...お湯洗いモードの場合、洗い時にヒーターが作動します。 ※UVライトは周囲温度が40℃以下の場合に照射します。 [イメージ]

搭載機能

お湯洗いモード **絡み防止乾燥** **エアウォッシュ**
「60℃」設定時 除菌※5 最高65℃ 除菌※6 標準60分コース 除菌※7 消臭※8

※1:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法]洗濯水への UV 照射による菌数測定 [試験結果] 菌の減少率 99%以上 [除菌方法] 菌液に対する UV 照射 [対象部分] 洗濯水 ※除菌効果は、衣類の量・種類・汚れの程度・使用水量によって異なる場合があります。 ※5:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱高温水による [除菌部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※6:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] UVと高温乾燥による [除菌部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※7:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 「エアウォッシュ」による [除菌部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※8:[試験機関]近江エドアサービス(株) [試験方法] タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法] 「エアウォッシュ」による [消臭部分] ドラム内の衣類 [試験結果] おしゃれ着20分コース・初期3、自然放置3、エアウォッシュ2 / 標準30分コース・初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5 / 標準1時間コース・初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5

●P3-4は、AQW-DX12Nの特長を中心に説明しています。



温風ミストとUVライトで除菌^{※1}・消臭^{※2}・シワ伸ばし

エアウォッシュ

【容量1.5kgまで】DX12Nのみ

頻繁に水洗いしない衣類を、手間なくリフレッシュ

超音波により発生させたミストを槽内に充満させ、衣類を包み込むように温風を循環させることで、衣類の「除菌^{※1}」と「消臭^{※2}」を行います。さらに、ミストにタンブラリングを加えることで、ホコリを落としながらシワを伸ばし、ふんわり仕上げます。

ダウンジャケットもふんわり



ふんわり感が
大幅アップ

★AQW-DX12N、1kg投入時「標準30分コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。＊ファスナーなどの金属部品、熱に弱い布質を使用している衣類については取り扱いご注意ください。

シワやニオイが気になるワイシャツなど



キレイに
シワ伸ばし

★AQW-DX12N、1kg投入時「標準30分コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

衣類や目的に合わせて選べる3コース

標準60分コース

温度 約75℃

熱・UV！バツル除菌
→P4

除菌^{※1}

消臭^{※2}

シワ取り

ジャケットなどの外出着に

頻繁に洗えない
スーツや制服にも
オススメ

標準30分コース

温度 約55℃

除菌^{※1}

消臭^{※2}

シワ取り

サッと消臭・シワを取りたい衣類に

おしゃれ着20分コース

温度 約45℃

除菌^{※1}

消臭^{※2}

シワ取り



【イメージ】


ぬいぐるみもリフレッシュ



毛並みも
ふわふわに

★AQW-DX12N、1kg投入時「おしゃれ着20分コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

エアウォッシュユニット



超音波振動子を使って
マイクロミストを放出し
衣類に素早く浸透

サポートヒーターで加
熱された温風が衣類を
包み込む

ドラム内をUVライトで
照射
＊UVライトは外に漏れない
設計です。実際には見えま
せん。

【イメージ図】



お洗濯のたびに適量を自動で投入

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

DX12Nのみ

洗濯物の量に合わせ、洗剤・柔軟剤を自動で計量して投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。家事に不慣れな方でもスムーズに！



手動投入口

粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素
系漂白剤はここから手動で投入して
ください。

＊「お好み柔軟剤コース」設定時はプザー
音が鳴ってから柔軟剤を投入してください。
＊ジェルボール型洗剤はドラム内に直接入
れてください。

柔軟剤
投入口
タンク容量
約480mL



液体洗剤
投入口
タンク容量
約570mL



＊初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

お手入れかんたん

自動投入タンクを取り外してお手入れ可能


取り外して水洗いができるので、液体洗剤や柔軟剤の銘柄を変える
際やお手入れもラクラク。



青いボタンを
押して取り外す

自動投入経路をお手入れする【洗浄モード^{※3}】

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とアラーム音でお知らせ
【補充お知らせサイン】



※1:〔試験機関〕日本微生物クリニック(株) 〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定
〔除菌方法〕「エアウォッシュ」による 〔除菌部分〕ドラム内の衣類 〔試験結果〕(菌の減少
率)99.0%以上 ※2:〔試験機関〕近江オドエアサービス(株) 〔試験方法〕タバコ臭付着
試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 〔消臭方法〕「エアウォッシュ」による 〔消臭部分〕
ドラム内の衣類 〔試験結果〕おしゃれ着20分コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ2/
標準30分コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5/標準1時間コース:初期3、自然放
置2.5、エアウォッシュ1.5 ※3:2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れ
をしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態で
1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。

●P5-6は、AQW-DX12Nの特長を中心に説明しています。



落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

お湯洗いモード^{※1}

〔標準コースの場合 洗濯容量12kgまで^{※2}〕

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。
*全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

60℃	綿素材などの肌着(白系)の除菌 ^{※3} に 除菌^{※3} 洗濯容量2kgまで	赤ちゃんの肌着
40℃	皮脂汚れ、ニオイが気になる衣類に	シャツ
30℃	汚れをしっかりと落としたい衣類に	ニット
20℃	冬の洗濯に、水を温めて洗淨力アップ	くつ下

シャツ(綿100%)

洗淨前 → 洗淨後

エリの黄ばみもキレイに

★AQW-DX12N、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

シャツ(ポリエステル65%、綿35%)

洗淨前 → 洗淨後

油汚れもスッキリ

★AQW-DX12N、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

用途やシーンに合わせて選べる多彩な洗淨コース

●掛けふとんや毛布などの大物洗いに「ふとん・毛布コース」

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。

毛布
4.5kgまで

掛けふとん
1.4kgまで

【イメージ】

●デリケートな衣類をやさしく洗う「おしゃれ着コース」

衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。

こちらの洗濯表示があるデリケートな衣類が洗えます。
*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

手洗い 30

ブラウス

洗濯容量
2kgまで

【イメージ】

カーディガン

●洗剤自動投入だからできる洗い方「2度洗いコース」DX12Nのみ

ガンコな泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いの2回でしっかりお洗濯。汚れ移りが気になるときにおすすめ。

*1:「スピード」コース以外の洗濯および乾燥コースで設定が可能です。 *2:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 *3:[試験機関]日本微生物クリニック(株)【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】加熱高温水による【除菌部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99.0%以上 *4:「洗・乾」のコースでは、選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。 *5:[試験機関]日本微生物クリニック(株)【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】UVと高温乾燥による【除菌部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99.0%以上 *6:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。

●手早く洗濯・乾燥したいときに便利な「スピードコース」

軽い汚れの衣類を洗濯するときに	約15分	洗濯容量2kgまで	化繊衣類を洗濯・乾燥するときに	約55分	洗濯・乾燥容量0.5kgまで
-----------------	------	-----------	-----------------	------	----------------

●お好みの洗濯方法を記憶!「自分流コース」

設定した運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。 *「予約」は記憶しません。

●柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに

【お好み柔軟剤コース】DX12Nのみ

*柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

●衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる「脱水仕上り^{※4}」

1,200回転/分	シワが気にならない衣類や、ジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに。
800回転/分	普段着の脱水に。
400回転/分	アイロンがけをしたくない衣類やシワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。



絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

絡み防止乾燥

まっ直ぐドラムだから衣類が絡まりにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

ワイシャツ (綿47%、ポリエステル53%、イージーケア加工)

洗濯～乾燥 1kg 時	洗濯～乾燥 3kg 時	洗濯～乾燥 6kg 時
アイロンなしで着られる仕上り	シワが目立たない	容量が多くてもシワが少ない

★AQW-DX12N、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

1 プロアファン
2 マイクロチャネル熱交換器
3 サポートヒーター
DX12Nのみ
4 UVライト
DX12Nのみ

約65℃の温風とUVのダブルパワーで衣類を除菌^{※5}
熱・UVパワフル除菌 →P4 DX12Nのみ

【イメージ図】

手間のかかるお手入れはおまかせ! 乾燥フィルター自動おそうじ^{※6}

乾燥運転によって内蔵フィルターに溜まった糸くず・ホコリをシャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中もホコリを検知して自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要のフィルターのお手入れを軽減します。

排水フィルター

お手入れしやすいく型

補助フィルター

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。

扱いやすい手のひらサイズ

内蔵フィルター断面図

シャワー水

ワイパーブラシ

シャワー水とワイパーブラシで洗い落として、排水フィルターに流します

【イメージ図】

日常のお手入れは排水フィルターだけ

●P7-8は、AQW-DX12Nの特長を中心に説明しています。



衣類をキレイに洗うためのこだわり 清潔仕様



※1:AQW-DX12Nのみ。電源を入れた時などは白色、UVライト照射時は青色に点灯します。

日々のお手入れ

すすぎの水で洗濯槽の裏側もキレイに！ [槽自動おそうじ]

最終すすぎの水位を高くしてタンブラリングすることで、黒カビの発生の原因となる洗剤成分を洗い流します。

[イメージ図]


洗濯槽を乾燥させて黒カビ予防 [槽乾燥コース]

ドラム内をヒートポンプ乾燥して、黒カビの原因となる水分を取り除きます。(所用時間:約60分)



[ドアパッキン自動おそうじ] NEW

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。*水滴や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



定期的なお手入れ

[槽洗浄コース]


槽洗浄3時間コース※2

NEW

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です)

槽洗浄12時間コース※3
黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ [槽洗浄お知らせサイン] NEW



(W) ホワイト



(K) シルキーブラック



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
12kg
乾燥容量
6kg
AQW-DX12N
オープン価格*



※通常のご使用時に全点灯することはありません。

使用時だけ
点灯表示する
タッチパネル



洗濯・脱水容量
12kg
乾燥容量
6kg
AQW-D12N
オープン価格*



※通常のご使用時に全点灯することはありません。

大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

W伸縮ダンパー (4本使用) NEW

高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏った時の洗濯槽の大きな揺れを吸収します。



[イメージ図]

防振ゴム付き 高さ調整脚 NEW

振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

低騒音モード NEW

脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境やお好みに応じて3段階に設定できます。*低騒音モードは運転時間が長くなります。

別売部品 設置と排水溝のお手入れをサポート

吸振機能付き高さ調整脚 (商品扱い)

HW-KYAKU-30 (4個入り)
希望小売価格 10,450円(税込)
・厚さ30mm
・サイズ(1個当たり) 75×75×30(mm)
・JANコード:4582678510396

HW-KYAKU-10 (4個入り)
希望小売価格 4,400円(税込)
・厚さ10mm(下面に両面テープ付)
・サイズ(1個当たり) 75×75×10(mm)
・JANコード:4582678510402

*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。

主な機能	AQW-DX12N	AQW-D12N
オールラウンド「浸透洗浄」	●	●
Aiウォッシュ	●	—
熱々UVパワフル除菌	●	—
エアウォッシュ	●	—
液体洗剤 柔軟剤 自動投入	●	—
絡み防止乾燥 (ヒートポンプ方式)	●	●
乾燥フィルター自動おそうじ	●	●
お湯洗いモード	●	●
脱水仕上がり	●	●
槽自動おそうじ	●	●
UVライト&庫内灯	●	—
予約コース2~24時間後まで(1時間単位)※4	●※5	●※6
1分設定洗い・脱水※7	●	●
DDインバーター	●	●

※2:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ※3:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)。 ※4:洗濯～乾燥の場合は、6~24時間後まで(1時間単位)になります。 ※5:2度洗いコース/おしゃれ着コース/槽洗浄・乾燥コースでは設定できません。 ※6:おしゃれ着コース/洗濯～乾燥の場合は、変更できません。 ※7:おしゃれ着コース/槽洗浄・乾燥コースでは設定できません。