

あたらしい思いやりのカタチ。

# AQUA

## 冷凍冷蔵庫

AQR-36M (W) ウォームホワイト  
(S) ブライトシルバー

AQR-27M (W) ウォームホワイト  
(S) ブライトシルバー

オープン価格\*

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

## 家計に優しい省エネ100%達成モデル

定格内容積  
355L



AQR-36M  
(S) ブライトシルバー

サイズも使い勝手もちょうどいい…  
全段強化処理ガラス棚採用、  
各モデルに「AQUAだけ」を搭載した  
冷凍冷蔵庫。

定格内容積  
272L



AQR-27M  
(W) ウォームホワイト

このクラスで  
AQUA  
だけ!

1 まん中2段  
冷凍室  
【AQR-36M】

このクラスで  
AQUA  
だけ!

2 耐熱100°C  
トッパテーブル  
【AQR-27M】

※オープンレンジのタイプ・サイズによつては置けない場合があります。

3 生鮮食品をたっぷり保存  
全幅フレッシュ  
ルーム  
【AQR-36M/AQR-27M】

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。  
また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



このクラスでAQUAだけ!  
まん中2段冷凍室

上段は、貯氷コーナーがあり、下段は冷凍食品などをたくさん収納できます。取り出しやすいまん中2段引き出しタイプです。【AQR-36Mのみ】



このクラスでAQUAだけ! ワイドタイプのオープンレンジが置ける※1  
耐熱100℃トップテーブル

冷蔵庫の天面部分は、耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。本格オープンレンジを置くことができる※1ので上部スペースの有効活用ができます。【AQR-27Mのみ】



生鮮食品をたっぷり保存  
全幅フレッシュルーム

ワイド幅48cmのフレッシュルームを搭載。生鮮食品やハムの加工品などたっぷり保存できます。【AQR-36M/27M】

※写真はAQR-36Mとなります。

**冷凍冷蔵庫 AQUA-36M**  
(W)ウォームホワイト (S)プライトシルバー

2021年省エネ基準達成率 **100%**  
年間消費電力量(50/60Hz) **349kWh/年**  
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■据付必要寸法図(単位:mm)

■各室容量

冷蔵室 197L  
158L  
(内フレッシュルーム 16L)

上段冷凍室 42L(22L)

下段冷凍室 47L(27L)

野菜室 69L(47L)

定格外容積 **355L**

幅 **600** × 奥行 **662** × 高さ **1,729**mm

質量:70kg ※奥行はハンドル部除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

**冷凍冷蔵庫 AQUA-27M**  
(S)プライトシルバー (W)ウォームホワイト

2021年省エネ基準達成率 **100%**  
年間消費電力量(50/60Hz) **326kWh/年**  
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■据付必要寸法図(単位:mm)

■各室容量

冷蔵室 178L  
143L  
(内フレッシュルーム 16L)

冷凍室 50L(29L)

野菜室 44L(29L)

定格外容積 **272L**

幅 **600** × 奥行 **657** × 高さ **1,419**mm

質量:62kg ※奥行はハンドル部除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
\*レンジを置かない場合。

| 主な特長    | 冷蔵室            |       |       |        |                     |              |                             | 冷凍室      |                  | 野菜室 |                  | その他   |                         |            |        |       |
|---------|----------------|-------|-------|--------|---------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------------|-----|------------------|-------|-------------------------|------------|--------|-------|
|         | ガラス棚<br>全段強化処理 | 高さ調節棚 | こまごま棚 | LED庫内灯 | 脱臭・イオン除菌<br>脱臭フィルター | 高さ調節<br>ポケット | チューブフラスコ<br>卵皿&<br>チューブフラスコ | フレッシュルーム | 2Lベクトル<br>2Lベクトル | 製氷皿 | 貯氷コーナー           | バスケット | 2L<br>ベクトル<br>ボトル<br>収納 | 節約ecoモード   | ドアアラーム | キヤスター |
| AQR-36M | ○              | ○     | ○     | ○      | ○                   | ○            | 卵12個<br>チューブ4本              | ○        | ○                | ○   | 4本 <sup>※5</sup> | ○     | 冷蔵室                     | 4輪         | —      |       |
| AQR-27M | ○              | ○     | ○     | ○      | ○                   | ○            | 卵12個<br>チューブ4本              | ○        | ○ <sup>※3</sup>  | ○   | —                | ○     | 冷蔵室                     | 2輪<br>(後輪) | ○      |       |

※1:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※2:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※3:透明樹脂製のケースです。 ※4:固定式のバスケットです。 ※5:ベクトルボトルの形状によっては、収納できない場合があります。

●印刷物ですと若干色が異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。 ●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。

■JANコード AQR-36M(S) 4562335449078 AQR-36M(W) 4562335449085 AQR-36M(S) 4562335449092 AQR-27M(S) 4562335449054 AQR-27M(W) 4562335449061

**安全に関するご注意**

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

**保証書に関するお願い**

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号は表示されているかお確かめください。 ●冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

**お客さまご相談窓口**  
受付時間(365日)  
9:00~18:30

固定電話からは **0120-880-292**  
携帯電話からは **0570-040-292** (有料)  
FAXからは **0570-013-790** (有料)

**修理サービスご相談窓口**  
受付時間  
月曜日~金曜日 9:00~18:30  
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

固定電話からは **0120-778-292**  
携帯電話からは **0570-030-292** (有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わること相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社に電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

**表示を正しく**  
家電取組協会

**アクア株式会社** aqua-has.com  
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2022年2月現在のものです。

