

TZ SERIES

冷蔵庫が白もの家電から上質な家具へと進化しました。

キッチンやリビングの空間にとけ込みながら、

その存在が際立つ洗練されたデザイン。

プロダクトデザイナー深澤直人氏による設計は

モダンであること、機能的であることを両立しました。

AQUA TZシリーズは

料理を楽しむ、食卓を囲んで語らう

そんな豊かなひとときを育む心地よい空間の1ピースとして

暮らしのクオリティを高めるお手伝いをします。

USER'S VOICE & GALLERY



まとめ買いにも便利！
大容量で抜群の
収納力



整理しやすい！
引き出しタイプの
冷凍室



インテリアになじむ！
薄型で
スタイリッシュな
デザイン



目的のものを
すぐ取り出せる！
使いやすい浅い
奥行き



AQUA公式Instagram
@aqua_jp_official

アクアの冷蔵庫とともにある
素敵な生活が
ご覧いただけます。



AQR-TZ51P (T)



AQR-TZ42P (S)

AQR-TZA51P (DS)

Naoto
Designer NAOTO FUKASAWA

アクア 株式会社 aqua-has.com 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2024年3月現在のものです。 [AQR2098]

憧れのスタイルを、全てのキッチンに。



心地よい空間で暮らす。

洗練されたデザインと充実の機能が
暮らしのクオリティを高めるお手伝いをします。

Comfortable style



635mm クラス最薄の奥行き※

あなたのキッチンに
スタイリッシュにおさまる、使いやすい薄さ

※定格内容積501～550Lクラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2024年3月現在。当社調べ。

キッチンにピッタリおさまる



奥のものが
取り出しやすい
庫内奥行
約**51cm**


本体奥行きが
約**8cm**薄く!!
※当社従来機種(2014年
発売: AQR-FG50D)
との比較。

635mm

キッチンが広くなって動きやすい



当社従来機種
■外形寸法奥行**713mm**
2014年発売: AQR-FG50D



(うす型設計)
奥行き635mmで
動きやすく快適。


TZシリーズ
■外形寸法奥行**635mm**

広がった

最上段の奥に手が届く

(ワイド冷蔵庫)

庫内が一目で見渡せ、すみずみまで手が届きやすい。




手が届く

当社従来機種
■庫内奥行 約**600mm**
2014年発売: AQR-FG50D


TZシリーズ
■庫内奥行 約**510mm**

設置周りのスペース (51Pの場合)

扉の厚み(8cm)を
前に出して設置する場合



左右の家具やシンクと
前面のラインを合わせる場合



★ドアが90°開く最小限スペース

※記載されている据付必要寸法は、最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があり、また設置条件によっても若干異なる場合がありますので10mm程度余裕をとってください。

設置スペースの 確認ポイント

詳しくはこちら



★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。また、放熱のため冷蔵庫上部を5cm以上あけてください。

●写真・イラストはイメージです。

■ARでキッチンに試し置き

※実際の寸法と異なる場合がございます。



スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。

FRESH「新鮮さ」そのままに


鮮度にとことんこだわれば
野菜はもっとおいしく、もっと長持ち

TWIN LED 野菜ルーム



業界初！※共同開発によって生まれた 鮮度保持用LEDライトで 旬鮮野菜ルームがパワーアップ

※食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月～2024年3月国内で発売された各社冷蔵庫のカタログより調査。当社調べ。



（発芽を抑制し、葉物野菜もさらに長持ち）


北海道電力が開発したLED利用技術を冷蔵庫に応用。鮮度保持用LEDライトを、温度と湿度をコントロールする半密閉構造の野菜ルーム（旬鮮野菜ルーム）に搭載。野菜の光合成促進やエチレングスの発生などが抑制されることで、糖分が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きます。また、じゃがいもなどの発芽も抑制されます。



半密閉構造で野菜に鮮度とおいしさを

（旬鮮野菜ルーム）

冷気を送りこまず、野菜ルームを外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃※6以内にコントロール。食材の乾燥を抑えます。またHCS-V※7フィルター搭載で保存中の余分な湿気を放出し結露を抑制、野菜の水腐れを抑えます。



取り出しやすい冷蔵室に配置

ラップなしFresh野菜ケース

（フレッシュ野菜ケース）

上蓋裏に搭載されたHCS-V※7フィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。大（4L）、小（2L）のケースは重ね置きが可能なスタッキングタイプ、冷蔵室の棚に置くことができ便利です。

食品ロスを軽減

（発芽抑制）※1

30日目のじゃがいもでも発芽しにくいので、芽が伸びて捨てるようなことがなくなるだけでなく、調理の際、芽を取り除く手間が省け、時短にもなります。



常温保存



ツインLED
野菜ルーム

野菜やくだものも

色鮮やかに

（腐敗抑制）※2

短期間で傷みやすいイチゴなどの果物の腐敗を、抑制します。見た目も味もフレッシュなまま保存することができます。




従来の野菜室



ツインLED
野菜ルーム

実物野菜の軟化抑制※3


水分の多い野菜や果物の軟化を抑え、みずみずしさをキープ。弾力性や歯ごたえが保たれ、新鮮な果汁をおいしく味わえます。



トマト果皮硬度 n=8
保存期間：14日間、両トマトとも包装された状態で保存後に測定

ビタミンCアップ※4


冷蔵庫に保存する前よりも野菜のビタミンC残存率が増加。おいしさを保つだけでなく、栄養も逃しません。



●Advance機能（オゾンによる除菌・脱臭、鮮度保持用LED）をONにすると約5%消費電力が上昇します。
※1：試験条件:AQR-TZA51P（ツインLED野菜ルーム搭載）と常温を想定したフィールド試験室（15～30℃）にじゃがいもを30日間保存し、保存後の状態を評価しました。当社調べ。※2：試験条件:AQR-TZA51P（ツインLED野菜ルーム搭載）と2015年度モデルAQR-FG50Dを各1台用意し、AQR-TZA51Pの野菜ルームを試験区、AQR-FG50Dの野菜室を対照区としました。保存5日後に試験サンプルの外観を比較しました。当社調べ。※3：試験条件:AQR-TZA51P（ツインLED野菜ルーム搭載）とAQR-TZ51M（旬鮮野菜ルーム）を各1台用意し、AQR-TZA51Pの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。トマトはラップした状態で保存し、保存14日後に試験サンプルの果皮硬度を比較しました。当社調べ。※4：評価にはキャベツを使用し、保存前のビタミンC残存率を100%とした。1/6にカットしたキャベツをラップした状態で7日間保存した。測定用試料はキャベツ中央部付近から採取した。／試験条件:AQR-TZA51P（ツインLED野菜ルーム搭載）とAQR-TZ51M（旬鮮野菜ルーム）を各1台用意し、AQR-TZA51Pの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。保存期間は7日間とし、試験サンプルのビタミンC残存率を比較しました。当社調べ。※5：試験条件:AQR-TZA51P（ツインLED野菜ルーム搭載）とAQR-TZ51M（旬鮮野菜ルーム）を各1台用意し、AQR-TZA51Pの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。保存期間を7日・10日・14日間とし、保存前及び保存後にそれぞれの項目を評価しました。当社調べ。

うるおいを保つ※5


野菜のみずみずしさを保ち、鮮度を長持ちさせるため、野菜の買い置きにも便利です。





ラップ不要！使いかけの野菜もケースで新鮮保存

2週間※野菜が長持ち！

フレッシュ野菜ケースは水分残存率が高く、2週間みずみずしさをキープします。



※試験条件/AQR-TZ51PとAQR-SV38J（2019年モデル）を各1台用意し、AQR-TZ51Pの冷蔵室内に設置したフレッシュ野菜ケースを試験区、AQR-SV38Jの野菜室を対照区としました。保存期間を14日間とし、ニンジンの水分残存率を比較しました。2024年3月AQUA調べ。





180L※ 6BOX 大容量冷凍室

おいしさを「旬」のまま冷凍。180L※の大容量で整理しやすい6ボックス冷凍庫。

※AQR-TZA42P/AQR-TZ42Pの冷凍室容量は146Lとなります。

おいシールド冷凍

冷凍室内の
温度変化を抑えて、
おいしさを逃がさない。

アイスボックス

自動製氷で作った氷を
たっぷり収納

上段フリージング ボックス

フリージングトレイと
クイック冷凍コーナー

中段フリージング ボックス

食パンや
冷凍食品が入る高さ

下段フリージング ボックス

500mLペットボトルや
冷凍ビザが入る高さ


霜 = 「おいしくない」サイン。

食材を長期冷凍すると霜だらけになっていませんか？その霜、食材から出てしまった水分やうまみなんです。うまみを守って長期冷凍ができる「おいシールド冷凍」はAQUAの特許技術です。

うまみ・食感も長持ち。※1

うまみ残存率が約20%、歯ごたえ残存率が約17%アップ。

※1：試験条件／AQR-TZ51Pと2017年度モデルAQR-SV27Gを各1台用意し、AQR-TZ51Pの冷凍室を試験区、AQR-SV27Gの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛ステーキ肉は解凍後、真空パックして70℃で60分間湯煎し、常温に戻してロース芯を測定。メバチマグロは冷蔵室で解凍後、そのまま測定しました。試験結果／①牛ステーキ肉のグルタミン酸残存率=AQR-SV27G（ドリップ抑制機能無し）57.8%、AQR-TZ51P（ドリップ抑制機能あり）77.3%。②メバチマグロの食感変化率=購入直後57N、AQR-SV27G（ドリップ抑制機能なし）209N、AQR-TZ51P（ドリップ抑制機能あり）100N。味香り戦略研究所調べ。



冷凍食品メーカーが推奨する「-18℃以下」で保存

（冷凍室は全室フォースター）

TZシリーズの冷凍室は、全室フォースター。どの引き出しも-18℃で保存可能です。市販の冷凍食品は、食品衛生法によって微生物が増殖できない-15℃以下にすることが定められています。さらに、食品の酸化などによる品質変化を抑制し品質を長時間保持するため、生産～販売の段階で-18℃以下に管理されています。

●冷凍室の性能

記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度 （食品温度）	-6℃ 以下	-12℃ 以下	-18℃以下	
冷凍食品の貯蔵 期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	




冷凍室（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格（JIS C 9607：2015）に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度（食品温度）が上の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件等によって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

冷凍でも美味しさが続く、AQUAの特許技術


●特許 5832937：凹形状のカバーでファンを覆うことにより、除霜時の温度上昇を防ぐ。2024年3月現在（当社調べ）

（おいシールド冷凍）

ドリップ抑制機能を搭載した「おいシールド冷凍」は、冷気の出入り口に開閉式のフタを装備。霜取り運転時にフタを閉じることで暖気の流入を止めます。冷凍室内の温度変化を抑えることで、食材を霜つきから守ります。



AQUA独自技術
おいシールド冷凍の
詳細はこちら




※試験条件/おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Pと非搭載のAQR-SV38J(2020年モデル)を各1台用意し、AQR-TZA51Pの冷凍室を試験区、AQR-SV38Jの冷凍室を対照区としました。保存期間を2週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ひき肉120gをパックのまま保存。解凍後のドリップ率AQR-SV38J 5.4%、AQR-TZA51P 0.8%。当社調べ。

※試験条件/おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Pと非搭載のAQR-SV38J(2020年モデル)を各1台用意し、AQR-TZA51Pの冷凍室を試験区、AQR-SV38Jの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。アイスクャンディーをパッケージ未開封のまま保存。パッケージについた霜の量を計測。AQR-SV38J 1%、AQR-TZA51P 0%。当社調べ。

食材のうまみと食感を守る クイック冷凍

（クイック冷凍）

熱伝導のよいフリージングトレイと約-30℃の冷気により、すばやく冷凍。※2 AQR-TZ51P、AQR-TZA51Pには、自動でクイック冷凍が開始する機能がついています。※3



※2：クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。※3：フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。

（大容量アイスボックス）


TZシリーズは自動製氷機能搭載、最大約170個※4貯氷することができて便利。給水タンクと製氷皿は簡単に取り外して水洗いが可能です。※5



※4：氷を平らにした場合。※5：製氷ユニットは水洗いできません。

ひと目で見渡せる、ワイドで整理しやすい収納

全段に
強化処理
ガラス棚
採用



除菌・脱臭効果で食品を清潔に保つ

(チルドルーム)

全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中がひと目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。



たっぷり収納、レイアウトも自在

(ワイドなドアポケット)

2Lペットボトル※2を6本※3収納できるワイドなドアポケット。右ドアの中段マルチポケットは高さ調節が可能で一升瓶のような背の高いビンも入られます。




●このページは、AQR-TZ51Pを中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。●写真はイメージです。※1: [DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先: 一般財団法人ポーケン品質評価機構/試験の方法: フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名: チルドルーム内のフィルター/試験結果: 99.9% (試験番号 JNLA2017K0053) ※2: ペットボトルの形状によっては収納できない場合があります。※3: AQR-TZA42P、TZ42Pは4本収納可能。

LEDで庫内を明るく

奥の食材も見つけやすい

ロングLED庫内灯が冷蔵室をすみずみまで明るく照らします。

冷蔵室内のLED照明は明るさの調節ができます。



冷凍ボックスもLEDで明るい

冷蔵室のドア下にLED庫内灯を左右2灯設置。引き出したボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい冷凍室です。



Special Edition

(Dark silver)
洗練されたダークシルバー



あらゆるキッチンインテリアと融合する
こだわりのダークシルバーは、
TZシリーズ Special Editionのみの
カラー配色。
キッチンを上質に引き立てます。

マイクロオゾン除菌による

除菌・脱臭効果で 食品を清潔に保つ



空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。また、臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。




(イメージ図)

■脱臭




※臭気にメチルカブタンを使用。容積500Lの容器の中で脱臭性能を評価したものであり、実使用空間での実証結果ではありません。

■浮遊菌の除去※1



※200L保存容器で行ったモジュールの性能を評価したものであり、実際の使用空間での実証結果ではありません。

■付着菌の除去※2



●Advance機能(オゾンによる除菌・脱臭、鮮度保持用LED)をONにすると約5%消費電力が上昇します。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。●写真はイメージです。※1: 浮遊菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)/試験依頼先: (一財)北里環境科学センター/試験の方法: 200Lのボックス内にオゾンを放出し、その後浮遊菌(黄色ぶどう球菌)をエアサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定。/試験結果: 約60分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0849号) ※2: 付着菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)/試験依頼先: (一財)北里環境科学センター/試験の方法: 200Lのボックス内に菌(黄色ぶどう球菌)を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。/試験結果: 360分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0850号)

TZseries Special Edition

NEW 2024年4月発売予定


定格内容積
512L／幅830mm
オープン価格*



4ドア 冷凍冷蔵庫 AQR-TZA51P
(DS) ダークシルバー

幅830×奥行635×高さ1,850mm 質量：139kg

据付必要寸法図 (単位：mm)



定格内容積

<>内は食品収納スペースの目安

冷蔵室
332L (250L)
内チルドルーム 18L
内野菜ルーム 26L
冷凍室
180L (116L※1)

※1は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があります、また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。
★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

JANコード：AQR-TZA51P (DS) 4582678511645

主な特長	冷蔵室										冷凍室				その他		
	ツインLED	旬野菜ルーム (HCSVフィルター)	マイクログリーン除菌	ガラス棚	全段強化処理	チルドルーム (DEO FRESH※2)	脱臭フィルター (AGイオン除菌※3)	LED庫内灯	高さ調節ポケット	野菜ケース	フレッシュ	卵皿(14個)ノ	おいシルド冷凍	自動クイック冷凍	クイック冷凍	熱いまま冷凍※4	キャスター
AQR-TZA51P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-TZA42P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※1：製氷ユニットを取り外した場合（自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。）※2：(DEO FRESH) 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験の方法：フィルム密着法／除菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名：チルドルーム内のフィルター／試験結果：99.9％（試験番号 JNLA2017K0053）120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98％、メチルメルカプタン75％。当社調べ。※3：試験依頼先：一般

安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

ご購入の前に
「設置スペースの確認ポイント」
を必ずご確認ください



https://aqua-has.com/lp/fridge/tzseries/space/

[J-MOSSへの対応] https://aqua-has.com/about/jmoss/

TZseries

NEW 2024年4月発売予定


定格内容積
512L／幅830mm
オープン価格*



4ドア 冷凍冷蔵庫 AQR-TZ51P
(T) ダークウッドブラウン

幅830×奥行635×高さ1,850mm 質量：132kg

据付必要寸法図 (単位：mm)



定格内容積

<>内は食品収納スペースの目安

冷蔵室
332L (250L)
内チルドルーム 18L
内野菜ルーム 26L
冷凍室
180L (116L※1)

※1は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があります、また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。
★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

JANコード：AQR-TZ51P (T) 4582678511638 / AQR-TZ51P (S) 4582678511621

主な特長	冷蔵室										冷凍室				その他		
	ツインLED	旬野菜ルーム (HCSVフィルター)	マイクログリーン除菌	ガラス棚	全段強化処理	チルドルーム (DEO FRESH※2)	脱臭フィルター (AGイオン除菌※3)	LED庫内灯	高さ調節ポケット	野菜ケース	フレッシュ	卵皿(14個)ノ	おいシルド冷凍	自動クイック冷凍	クイック冷凍	熱いまま冷凍※4	キャスター
AQR-TZ51P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-TZ42P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪

財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：フィルム密着法 (JIS Z 2801)／除菌方法：フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名：冷氣ダクト内のフィルター／試験結果：99.9％以上（試験番号：20215074610-1）。／実使用空間での実証結果ではありません。※4：熱いまま冷凍は60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30％程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。※5：氷を平らにした場合。

保証書に関するお願い

お客さまご相談窓口

■受付時間 (365日) / 9:00～18:30

固定電話からは

0120-880-292

携帯電話からは

0570-040-292 (有料)

FAXからは

0570-013-790 (有料)

修理サービスご相談窓口

■受付時間 / 月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは

0120-778-292

携帯電話からは

0570-030-292 (有料)

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で