

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

■仕様表

品番	Prette plus [VXシリーズ]					Prette [VAシリーズ]					
	AQW-VX14R	AQW-VX12R	AQW-VX10R	AQW-VX9R	AQW-VX8R	AQW-VA14R	AQW-VA12R	AQW-VA10R	AQW-VA9R	AQW-VA8R	
洗濯・脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	
標準使用水量	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L	
水量	96L～(無段階)～30L	78L～(無段階)～30L	68L(手動)・55L～(無段階)～22L	66L(手動)・53L～(無段階)～22L	64L(手動)・51L～(無段階)～22L	96L～(無段階)～30L	78L～(無段階)～30L	68L(手動)・55L～(無段階)～22L	66L(手動)・53L～(無段階)～22L	64L(手動)・51L～(無段階)～22L	
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	
定格消費電力(50/60Hz)	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	
消費電力量(50/60Hz)	77Wh	83Wh	68Wh	57Wh	56Wh	79Wh	85Wh	70Wh	59Wh	58Wh	
運転音	洗い	約36dB	約36dB	約34dB	約35dB	約35dB	約36dB	約36dB	約34dB	約35dB	
	脱水	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	
超音波洗浄機	定格電圧:100V / 定格周波数:50-60Hz共用 / 定格消費電力:30W / 定格時間:3分					—					
総外形寸法 ★幅は排水ホース 含む	幅	650mm	650mm	620mm	590mm	590mm	650mm	650mm	620mm	590mm	590mm
	奥行	633mm	633mm	600mm	572mm	572mm	633mm	633mm	600mm	572mm	572mm
	高さ	1069mm	1069mm	1028mm	1010mm	1010mm	1069mm	1069mm	1028mm	1010mm	1010mm
ボディ幅	610mm	610mm	580mm	550mm	550mm	610mm	610mm	580mm	550mm	550mm	
設置可能防水パン (奥行内寸法)	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	
質量	約56kg	約56kg	約48kg	約45kg	約45kg	約55kg	約55kg	約46kg	約43kg	約43kg	
JANコード	(W)4582678511478 (K)4582678511485	4582678511492	4582678511508	4582678511515	4582678511522	4582678511423	4582678511430	4582678511447	4582678511454	4582678511461	


■コース

品番	Prette plus [VXシリーズ]					Prette [VAシリーズ]				
	AQW-VX14R	AQW-VX12R	AQW-VX10R	AQW-VX9R	AQW-VX8R	AQW-VA14R	AQW-VA12R	AQW-VA10R	AQW-VA9R	AQW-VA8R
コース	洗濯									
標準										
自分流										
シワ低減										
おいそぎ	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
念入り										
お好み柔軟剤										
ジェルボール										
2度洗い	5kgまで	5kgまで	4kgまで	4kgまで	4kgまで	5kgまで	5kgまで	4kgまで	4kgまで	4kgまで
ふとん・毛布※	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで
SONIC速洗	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	—	—	—	—	—
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間

※別売の大容量洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格 3,850円(税込)、もしくは(CN-4)希望小売価格 4,400円(税込)が必要です。(CN-4)はAQW-VX14R/VX12R/VA14R/VA12Rでご使用ください。


■寸法図 (mm)

AQW-VX14R / VX12R / VA14R / VA12R




■防水パン設置時 奥行サイズ
前 壁まで610mm以上
内寸深さ 120mm 以下
内寸570mm以上
★排水ホースの長さは、左側排水時:約115cm/右側排水時:約70cmになります。

AQW-VX10R / VA10R



■防水パン設置時 奥行サイズ
前 壁まで603mm以上
内寸深さ 90mm 以下
内寸570mm以上
★排水ホースの長さは、左側排水時:約113cm/右側排水時:約67cmになります。

AQW-VX9R / VX8R / VA9R / VA8R



■防水パン設置時 奥行サイズ
前 壁まで603mm以上
内寸570mm以上
★排水ホースの長さは、左側排水時:約114cm/右側排水時:約67cmになります。

- Prette(プレッテ)はアキュア株式会社の商標または登録商標です。
- このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。
- 付属の外付け式風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.0mを目安としています。
- 給水ホースの長さは80cmです。
- 電源コードの長さは約1.9mです。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アキュア株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客様さま相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2024年5月現在のものです。 [AQW2073]



キレイを追求する、
新習慣。

超音波〈部分汚れ〉洗浄機「らくらくSONIC」搭載



Prette plus
プレッテ プラス

お洗濯前の新習慣！気になる部分汚れを、かんたんキレイに

超音波 部分汚れ 洗浄機

らくらくSONIC

エリそでの皮脂汚れや、うっかり付いた食べこぼしのシミなど
洗濯前の予洗いが必要な“部分汚れ”を、らくらくSONICでスピーディに落とします。
手洗いのようにこすらないから、布傷みも軽減。大切な衣類を長く着続けることができます。



業界唯一※1

「洗剤自動投入機能付き
らくらくSONIC搭載」
全自動洗濯機

※1:家庭用全自動洗濯機において、「らくらくSONIC」は超音波部分洗浄機能。2024年5月10日現在。当社調べ。

らくらくSONIC かんたん操作 3 STEP

STEP 1

トレイを引き出し、らくらくSONICとスタートボタンをタッチ



洗剤液は自動で供給
標準の設定では自動投入タンクの洗剤を使用します ※3




STEP 2

超音波ホーンに汚れた部分を当てる



ゆっくり左右にスライド

超音波ホーンは約4cmのワイドサイズ！



STEP 3

トレイを閉じて、他の洗濯物と一緒に洗うだけ！



トレイの洗剤液は自動排水！※4
&
トレイ内は洗濯時に自動洗浄！



※3:ご使用前に自動投入タンクに液体洗剤を入れてください。 ※4:引き出したトレイを元に戻すと洗剤液が自動で排水されます。洗剤液を排水せずに、洗濯用に再利用することもできます。

らくらくSONICを使いこなそう

「らくらくSONIC」で部分洗った衣類を手軽にお洗濯 [SONIC速洗コース]
「らくらくSONIC」をした少量の衣類だけを時短で洗います。

汚れに合わせて、洗剤量を3パターンから選べます

1 自動投入タンクからトレイに供給 洗剤量 標準	2 自動投入タンクからトレイに供給 洗剤量 少なめ	3 水のみをトレイに供給 洗剤なし
軽めの汚れを落としたいとき 洗剤を少なくしたい	別の洗剤を使いたいとき 洗剤を塗布してから、らくらくSONICを使いたい	

洗濯容量
2kgまで

運転目安時間
約18分

超音波ホーンに約30秒※2軽く当てるだけ。繊維の奥の汚れをキレイに

<p>皮脂汚れの黒ずみ</p> <p>ワイシャツ (ポリエステル65%、綿35%)</p>	<p>食べこぼし(カレー)</p> <p>子ども服 (綿60%、ポリエステル40%)</p>	<p>食べこぼし(ミートソース)</p> <p>おしゃれ着 (ポリエステル100%)</p>
---	--	--

★らくらくSONIC使用時において、当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。
※2:ワイシャツのエリの皮脂汚れをらくらくSONICで洗浄する時間の目安。当社実験による。ワイシャツの素材、汚れの量・種類によって洗浄時間が異なります。

超音波洗浄の仕組み

超音波ホーンの毎秒約4万回の振動により、キャビテーションが発生。気泡が弾ける衝撃で汚れを弾き飛ばします。

※キャビテーションとは、液体の中で泡の発生と消滅が起きる現象です。

衣替え時の“黄ばみ”を抑える

普段の洗濯だけでは繊維の奥に皮脂汚れが蓄積することがあります。それが原因で長期保管の間に“黄ばみ汚れ”になってしまうことも。「超音波洗浄」なら、そんな黄ばみも抑制します。

黄ばみ汚れ※5



イヤな黄ばみも抑える

布傷みを軽減※6

布をこすり合わせたり、ブラシで洗うと布傷みが起きますが、「超音波洗浄」は繊維を直接こすらず超音波のチカラで汚れを落とします。布傷みを抑えるので、おしゃれ着などの部分洗いにも適しています。



ほつれや毛羽立ちが少ない

※5:高温多湿的环境下において長期保管後の状態を再現。

※6:当社実験による。衣類・素材等によって仕上りは異なります。

大容量タンクと自動投入で、手間を省いて時短!

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

洗濯物の量に合わせ、洗剤・柔軟剤を自動で計量して投入 *初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

01 計量・投入の手間を省く!

毎日の洗濯は、洗濯物を入れたらスタートを押すだけ!
衣類の量が多い場合はキャップ2杯必要なことも、洗剤・柔軟剤を入れ替えて、合計4回計量・投入する手間を大幅カットで時短します。



02 洗剤・柔軟剤の入れすぎを防ぐ!

手で計量するよりも正確な量で投入できます。




03 不慣れな方でもスムーズ!

普段家事をしない方でも、かんたんにお洗濯!



使いやすいこだわり機能


残量が少なくなるとLEDの点滅表示とブザー音でお知らせ [補充お知らせサイン]



液体洗剤・柔軟剤の投入量を変更可能 [〈多め・標準・少なめ〉設定]

お手入れかんたん


異物の混入を防ぎ、注ぎやすい新形状 [フィルター付き]



タンクと経路を同時にお手入れ [洗浄機能付き]

タンクは取りはずして洗う必要がないので、洗濯機まわりに洗剤や水滴が垂れる心配もありません。

お手入れは約6か月に1度



フィルターは取り外し水でサッと流すだけ

一度の補充で長く使える大容量タンク※1

※1: 液体洗剤 800mL、柔軟剤 780mL以下の詰め替えタイプ、タンク内の残量をご確認の上、補充してください。

液体洗剤
タンク容量 約800mL



柔軟剤
タンク容量 約780mL



詰め替えタイプがまるごと入る!※1

[イメージ図]

高濃度の泡パワーと立体水流で洗う

スピコバブル洗浄

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成。繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。



[イメージ図]

STEP 1

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して汚れにアタック。

泡立った高濃度洗剤液で汚れをつつむ

汚れを浮かせて

洗い落とす

[イメージ図]

STEP 2

泡で浮かせた汚れを立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。汚れを芯から落とします。

[イメージ図]

ユニホーム (ポリエステル100%)



ガンコな泥汚れもキレイに

★AQW-VX14R、洗濯8.4kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

汚れ移りが気になるときに [2度洗いコース] New


しつこい油汚れなどを予洗い・本洗いの2回でしっかりお洗濯するから、他の衣類への汚れ移りを防ぎます。洗濯容量:5kgまで※2



※液体洗剤/柔軟剤 自動投入専用コースです。 ※2:洗濯/脱水容量10kg以下のモデルは4kgまで。

水流を強めて洗いたいときに [強水流モード]

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかり洗いたいときに。
*電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。



衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい [ほぐし仕上げ※3]



ほぐし仕上げ前

ほぐし仕上げ後

★写真はAQW-VX14Rです。 *洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。 ※3:「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤 (VXシリーズのみ)」コースの時にほぐし運転します。以下の場合ほぐし運転を行いません。(水量が96L (VX14R/VA14R)・78L (VX12R/VA12R)・55L (VX10R/VA10R)・53L (VX9R/VA9R)・51L (VX8R/VA8R) 以上の時/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合)

【シワ低減コース】

軽い汚れのお気に入り衣類を、洗剤液で泳がせるように洗うことで布がらみを抑えて洗い上げます。

お好みの脱水仕上がり

[やわらか脱水※4]

シワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。
※4:風乾燥を選択した時は設定できません。「おしゃれ着」コースでは、設定できません。


【脱水延長モード※5] New

脱水が弱いと感じる時や、部屋干しなどしっかり脱水したい時に脱水時間を4分延長します。

※5:「標準」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤 (VXシリーズのみ)」 「2度洗い」コースのときに設定できます。脱水を個別に設定した場合、延長時間は反映されません。

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現 [DDMインバーターモーター]

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



[イメージ図]

使い勝手とスタイリッシュを両立したデザイン



取り出しやすく、操作しやすい [フラットフロント&背面操作パネル]

フロント部分がフラットだから、出し入れやお手入れがしやすい。また、背面操作パネルはフタが開いていても操作できます。

大物もまとめて洗いも [洗濯・脱水容量14kg] & ワイド投入口

毛布などの大物もまとめて洗いができて時短を実現。

※1:AQW-VX14R/VX12Rの場合。(VA14R/VA12Rは奥行約30.7cmです。) ※2:AQW-VX14R/VX12R/VA14R/VA12Rの場合 ※3:シングルサイズ(140×200cm以下)の綿毛布。 ※4:AQW-VX14R/VA14Rのみ。別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-4)希望小売価格4,400円(税込)が必要です。



大容量と奥行コンパクトを両立 [コンパクト設計]

洗剤自動投入タンクが内蔵式なので、洗濯・脱水容量14kgの大容量タイプでも、奥行スペースを抑えて設置できます。実用性を兼ね備え、サニタリー空間をすっきり美しくみせるコンパクト設計です。

※5:AQW-VX14R/VX12R/VA14R/VA12R、AQW-VX10R/VA10Rは奥行60cm。AQW-VX9R/VX8R/VA9R/VA8Rは奥行57.2cm。



キレイになるの見える [ガラストップ]

フラットな一枚タイプで、裏側の凹凸も少ないので、お手入れはサッと拭きだけ。

WIDE GLASS TOP

[底までステンレス※6] 洗濯槽の底までステンレスにすることで清潔性を高めました。

[抗菌※7加工部品]

バルセーター W系くずフィルター



お手入れのタイミングを点滅してお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]



洗濯のたびに除菌※8・黒カビを抑制※9 [カビケア槽自動おそうじ]

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※8、黒カビを抑えます※9。

[らくらく槽乾燥]

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、1時間高速で回転し、洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで、黒カビを抑えます。※9



※6:AQW-VX14R、VX12R、VA14R、VA12Rのみとなります。 ※7:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801参考)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部分/バルセーター・糸くずフィルター種、試験結果/菌の増殖抑制率99%以上。 ※8:試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法/[カビケア槽自動おそうじ]による、対象部分/洗濯・脱水槽および外槽、試験結果/菌の減少率99%以上。 ※9:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/[カビケア槽自動おそうじ]「らくらく槽乾燥」による、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

全10機種種の豊富なラインナップ

Prette° plus プレetteプラス VX series

超音波部分汚れ洗浄機 5×5 SONIC

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

スピコバブル洗浄

WIDE GLASS TOP



上記の写真はAQW-VX14R(W)です。通常のご使用時に全点灯することはありません。

洗濯・脱水容量 14kg AQW-VX14R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 12kg AQW-VX12R オープン価格※



(K) シルキーブラック



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 10kg AQW-VX10R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 9kg AQW-VX9R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 8kg AQW-VX8R オープン価格※




(W) ホワイト

Prette° プレette VA series

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

スピコバブル洗浄

WIDE GLASS TOP



上記の写真はAQW-VA14R(W)です。通常のご使用時に全点灯することはありません。

洗濯・脱水容量 14kg AQW-VA14R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 12kg AQW-VA12R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 10kg AQW-VA10R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 9kg AQW-VA9R オープン価格※



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 8kg AQW-VA8R オープン価格※



(W) ホワイト

主な機能	超音波洗浄機 (らくらく SONIC)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	スピコバブル洗浄	ほぐし仕上げ	槽洗浄お知らせサイン	カビケア槽自動おそうじ	予約コース 2~24時間後まで (1時間単位)	1分設定 洗い・脱水	風呂水ポンプ (外付け式)	DDM インバーター
VX series	●	●	●	●	●	●	●※10	●※11	●	●
VA series	—	●	●	●	●	●	●※10	●※11	●	●

※10:おしゃれ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。 ※11:おしゃれ着コースの脱水時間は消灯(ナシ)・1~3分が選べます。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●Prette(プレette)はアクア株式会社の商標または登録商標です。