



クラスNo.1^{*1}コンパクト! 大容量12kg^{*2} まっ直ぐ[®]ドラム

ドラム式洗濯乾燥機
AQW-SD12P-L 左開き
(W)ホワイト



^{*1}洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2023年9月11日現在。当社調べ。 ^{*2}洗濯容量において、本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



^{*4}設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ^{*5}付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ^{*}設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ^{*}運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

ドラム式洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量
12kg
乾燥容量
6kg

AQW-SD12P-L 左開き

オープン価格*




(W)ホワイト



^{*}通常のご使用時に全点灯することはありません。

■寸法図 (mm) AQW-SD12P-L



■設置可能な防水パンサイズ



ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

^{*1}付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ^{*2}乾燥フィルター取り出し時 ^{*3}乾燥フィルターカバー開き時 ^{*}排水ホースは本体背面出で、長さは約100cmになります。 [●]水道水給水ホースの長さは約150cmです。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

AQUA Point

大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

W伸縮ダンパー (4本使用)
高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏った時の洗濯槽の大きな揺れを吸収します。

防振ゴム付き高さ調整脚
振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

低騒音モード
脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境やお好みに応じて3段階に設定できます。 ^{*}低騒音モードは運転時間が長くなります。



別売部品
設置と排水口のお手入れをサポート
【吸振機能付き高さ調整脚 (商品扱い)】

吸振機能付き高さ調整脚

HW-KYAKU-30 (4個入り)
厚さ30mm

HW-KYAKU-10 (4個入り)
厚さ10mm

^{*}HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。

洗浄力を高める独自のドラム構造

【**①スクラップドラム**】丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。
【**②ワイドS型パップル**】&【**③トリプルホイール**】衣類をしっかり持ち上げて、叩き洗い効果を高めます。ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



AQUAはコインランドリー用や施設向け業務用機器など豊富なラインナップと導入実績があります!

コインランドリー用機器 販売台数シェア **No.1**^{*}

コインランドリー用機器【全自動洗濯乾燥機】

- 洗濯/乾燥容量 34kg/23kg
- 洗濯/乾燥容量 27kg/16kg
- 洗濯/乾燥容量 17kg/10kg

施設向け業務用機器【全自動洗濯乾燥機】

病院やさまざまな施設に導入したいです。

保証書に関するお願い

- 取扱説明書には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口

固定電話からは 0120-880-292
受付時間(365日) 9:00~18:30
携帯電話からは 0570-040-292 (有料)
FAXからは 0570-013-790 (有料)

修理サービスご相談窓口

固定電話からは 0120-778-292
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:30 携帯電話からは 0570-030-292 (有料)
土曜日・日曜日・祝日 9:00~17:30

表示を正しく家電取組員

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年9月現在のものです。 [AQW2070]

クラスNo.1^{*1}コンパクト! 大容量12kg^{*2}

コンパクト 大容量 まっ直ぐドラム

オールラウンド(浸透洗浄)



ガンコな汚れもキレイに

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかりたたき洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗います。

オールラウンド浸透 たたき洗い もみ洗い



高濃度洗剤液 高い位置から衣類を素早く衣類に浸透させる 手でもんで洗うようにドラム壁面でもみ洗い

たくさんの洗濯物をスピーディーに

「クラスNo.1」^{*3}スピード洗濯

^{*3}洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、洗濯時、2023年9月11日現在、当社調べ。

洗濯・脱水容量	標準コース
12kg	運転目安時間
	約29分(洗濯時)



[イメージ]

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000 (2013年発売)

- 傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい
- 水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい...



衣類が絡まっている... 絡まって取り出しにくい...

ドラムがまっ直ぐの場合 AQW-SD12P

- ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい
- 洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!



衣類がほぐれている! 絡みなく取り出しやすい!

^{*1}洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2023年9月11日現在、当社調べ。 ^{*2}洗濯容量において。

お湯洗いモード^{*6} [洗濯容量12kgまで^{*7}お湯洗いでできる!(標準コースの場合)]

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

^{*}衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。
^{*}全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる

60℃	綿素材などの肌着(白系)の除菌 ^{*8} に除菌 ^{*8} 洗濯容量2kgまで	赤ちゃんの肌着
40℃	皮脂汚れ、ニオイが気になる衣類に	シャツ
30℃	汚れをしっかりと落としたい衣類に	ニット
20℃	冬場の洗濯に、水を温めて洗浄力アップ	くつ下

	約60℃ 除菌 ^{*8}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代(目安) ^{*9}	約35.2円 ※10	約55.6円 ※11	約33.8円 ※12	約21.6円 ※13	約12.2円 ※14

^{*6}「スピード」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ^{*7}容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ^{*8}〔試験機関〕日本微生物クリニック(株)〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱高温水による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]菌の減少率99.0%以上。 ^{*9}電力料金目安単価31円/kWh(税込)〔家電公取協調べ、2022年7月改定〕で計算、1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ^{*10}2kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ^{*11}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ^{*12}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ^{*13}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ^{*14}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

絡み防止乾燥

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムの槽内で衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。また、絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。




^{*}AQW-SD12P、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するもの種類によって仕上がりは異なります。

衣類が傷みにくく、効率的[ヒートポンプ乾燥方式]

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環して約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。




くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ^{*}洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-SD12Pとの比較。



エリの黄ばみもキレイに

^{*}AQW-SD12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。



油污れもスッキリ

^{*}AQW-SD12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

^{*6}「スピード」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ^{*7}容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ^{*8}〔試験機関〕日本微生物クリニック(株)〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱高温水による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]菌の減少率99.0%以上。 ^{*9}電力料金目安単価31円/kWh(税込)〔家電公取協調べ、2022年7月改定〕で計算、1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ^{*10}2kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ^{*11}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ^{*12}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ^{*13}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ^{*14}12kg洗濯時、標準(洗濯)コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。





^{*}AQW-SD12P、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がりは異なります。



乾燥フィルター自動おそうじ^{*15}

手間のかかるお手入れはおまかせ

乾燥運転によって内蔵フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中でも自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびにに必要なフィルターのお手入れを軽減します。



洗濯槽を乾燥させて黒カビ予防 [槽乾燥コース] 所用時間:約60分
ドラム内をヒートポンプ乾燥して、黒カビの原因となる水分を取り除きます。

【ドアパッキン自動おそうじ】

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。 *水濁や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



お手入れしやすいくし型 [排水フィルター]

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗いがざれた糸くず・ホコリをしっかりキャッチします。

用途やシーンに合わせて選べる多彩な洗浄コース

●掛けふとんや毛布などの大物洗いに [ふとん・毛布コース]	●手早く洗濯・乾燥したいときに便利な [スピードコース]
汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。	軽い汚れの衣類を洗濯するときに
毛布 4.5kgまで	約15分
掛けふとん 1.4kgまで	洗濯容量 2kgまで
	約55分
	洗濯・乾燥容量 0.5kgまで

①乾燥フィルター(内蔵)

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター(内蔵)でしっかりキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効果が落ちにくい!

②乾燥補助フィルター

乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。



^{*15}乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動で掃除します。

お手入れ不要

乾燥フィルター(内蔵)断面図

ワイパーブラシでホコリをかき集める!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

定期的なお手入れ

【槽洗浄コース】

槽洗浄3時間コース^{*16} 槽洗浄12時間コース^{*17}
槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です) コースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]



^{*16}16市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ^{*17}別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2) 希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

洗剤・柔軟剤が入れやすい [洗剤投入容器]

粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素系漂白剤を投入できます。お手入れする時は、容器を取り外して洗えるので便利です。



^{*}ジェルボール型洗剤はドラム内に直接入れてください。

お手入れかんたん外して洗うだけ

[イメージ]