

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

冷凍冷蔵庫

AQR-36P (S) プライトシルバー

AQR-27P (W) ミルク

オープン価格*

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

省エネ設計の冷凍冷蔵庫

暮らしになじむ シンプル 冷凍冷蔵庫。

定格内容積

355L

定格内容積

272L

取り出しやすく
らくらく整理
【冷凍室】



AQR-36P
(S)プライトシルバー



独立野菜室で
しっかり収納

AQR-27P
(W)ミルク

AQUAがこだわる“使いやすさ”

1 まん中2段
冷凍室
【AQR-36P】

2 ワイドタイプのオープンレンジが置ける*
耐熱100℃
トップテーブル
【AQR-27P】 *オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。

3 生鮮食品をたっぷり保存
全幅フレッシュ
ルーム
【AQR-36P/AQR-27P】

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

AQUA公式サイト上でも
最新カタログをご確認いただけます。





このクラスでAQUAだけ!
まん中2段冷凍室

上段は、貯氷コーナーがあり、下段は冷凍食品などをたくさん収納できます。取り出しやすいまん中2段引き出しタイプです。【AQR-36Pのみ】



このクラスでAQUAだけ! ワイドタイプのオープンレンジが置ける※1
耐熱100℃トップテーブル

冷蔵庫の天面部分は、耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。本格オープンレンジを置くことができる※1ので上部スペースの有効活用ができます。【AQR-27Pのみ】



生鮮食品をたっぷり保存
全幅フレッシュルーム

ワイド幅48cmのフレッシュルームを搭載。生鮮食品やハムの加工品などたっぷり保存できます。【AQR-36P/27P】

※写真はAQR-36Pとなります。

冷凍冷蔵庫 AQUA-36P
(S)プライトシルバー

2021年省エネ基準達成率 **100%**

年間消費電力量(50/60Hz) **349kWh/年**
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

オープン価格* **¥45,800** **エコナビ** **ノゾゾ** **グリーン購入法適合商品**

■据付必要寸法図(単位:mm)

■各室容量

冷蔵室 197L
158L
(内フレッシュルーム) 16L

上段冷凍室 42L(22L)

下段冷凍室 47L(27L)

野菜室 69L(47L)

定格内容積 **355L**

幅600×奥行662×高さ1,729mm

質量:70kg ※奥行はハンドル部除く

左開きもあります。庫内仕様は右開きと同じです。AQR-36PL(S)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷凍冷蔵庫 AQUA-27P
(W)ミルク

2021年省エネ基準達成率 **100%**

年間消費電力量(50/60Hz) **326kWh/年**
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

オープン価格* **¥42,800** **エコナビ** **ノゾゾ** **グリーン購入法適合商品**

■据付必要寸法図(単位:mm)

■各室容量

冷蔵室 178L
143L
(内フレッシュルーム) 16L

冷凍室 50L(29L)

野菜室 44L(29L)

定格内容積 **272L**

幅600×奥行657×高さ1,419mm

質量:62kg ※奥行はハンドル部除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。*レンジを置かない場合。

主な特長	冷蔵室							冷凍室		野菜室	その他						
	ガラス棚 全段強化処理	高さ調節棚	じかこ棚	LED庫内灯	脱臭フィルター※2	ボケット 高さ調節	チューブフラスコ 卵皿& チューブフラスコ	フレッシュルーム	2Lベットボトル 冷蔵室ボケット	製氷皿	貯氷コーナー	バスケット※4	2Lベットボトル 収納	節約エコモード	ドアアラーム	キヤスター	耐熱100℃ テーブル※1
AQR-36P	○	○	○	○	○	○	卵12個 チューブ4本	○	4本	○	○	○	4本※5	○	冷蔵室	4輪	—
AQR-27P	○	○	○	○	○	○	卵12個 チューブ4本	○	4本	○	○※3	○	—	○	冷蔵室	2輪 (後輪)	○

※1:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※2:試験依頼先一般財団法人 ボーケム品質評価機構/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※3:透明樹脂製のケースです。 ※4:固定式のバスケットです。 ※5:ベットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。

●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。 ●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。

■JANコード AQR-36P(S) 4582678512116 AQR-36PL(S) 4582678512123 AQR-27P(W) 4582678512130

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号は表示されているかお確かめください。 ●冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

お客さまご相談窓口

受付時間(365日)
9:00~18:30

固定電話からは **0120-880-292**
携帯電話からは **0570-040-292**(有料)
FAXからは **0570-013-790**(有料)

修理サービスご相談窓口

受付時間
月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

固定電話からは **0120-778-292**
携帯電話からは **0570-030-292**(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わること相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

表示を正しく
家電公取協会員

アクア株式会社 aqua-has.com
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。