




先進の機能を搭載 AQR-VZA45R

スタイリッシュな外観と内装。
先進の機能を搭載したこのシリーズにおける
ハイエンドモデル。



背面パネルLED照明 より明るく、より美しく 庫内を照らす

背面・天面から庫内を包み込むように
照らすことで食材がより美しく映えます。



フロストガラス

壁紙になじむような質感にすることで室内に溶け込む外観
デザインに。特別な加工を施したフロストガラスは、指紋が
付きにくく、上質さを演出します。

LEDステータスバー

人感センサーで人の動きを感知し、冷蔵庫に近づくと光で
運転状況をお知らせします。
※半ドア状態や故障の可能性がある場合は常時点滅します。

マイクロオゾン除菌^{※1}

空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵
庫内の浮遊菌と付着菌を除去。また、臭いのも
ととなる成分も分解除去します。



主な特長	冷蔵庫				野菜室				冷凍室				その他											
	マイクロナン除菌 ^{※1}	背面パネルLED照明	天面・ライトLED照明	全段強化処理ガラス棚	高品質調剤ポケット	卵皿＆チューンスタンド	冷蔵室ポケット ^{※2}	2レベートルール ^{※3}	野菜室	見える野菜室	LED庫内灯	おそうじ給	バスケット	おいしんぐ冷凍 ^{※4}	クイック冷凍・解凍	自動製氷	製氷停止	アイスレイン	フリーザーソフト	バスケット	LEDステータスバー	節約eモード	ドアアラーム(全電)	キャスター
AQR-VZA45R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQR-VZ43R	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQR-V46R	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQR-V43R	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1:浮遊菌除菌効果 (200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実験結果ではありません) (試験依頼先: (一財)北里環境科学センター/試験の方法:200Lのボックス内にオゾン発生器を放出し、その後浮遊菌 (黄色ぶどう球菌) をエアサンプレーンを用いて採取し、生菌数を測定。/試験結果:約60分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0849号) ※2:付属品除菌効果 (200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実験結果ではありません) (試験依頼先: (一財)北里環境科学センター/試験の方法:200Lのボックス内に黄色ぶどう球菌を散布した寒天培地を配置しオゾン放出の時間後の生菌数を測定。/試験結果:360分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0850号) ※3:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※4:水を貯めた場合 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですでの実物とは若干色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

フロストガラス扉
AQR-VZA45R
(W) マットクリアホワイト (K) マットクリアブラック
幅 **595mm**
定格内容積 **452L**

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量 **259kWh/年**
(50/60Hz)
2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

■幅**595**×奥行**715**×高さ**1,850**mm
■質量:104kg ※奥行はキックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
□ マットクリアブラック左開きもご用意します。

■据付必要寸法図(単位:mm)

各室容量
冷蔵室 232L
178L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L
野菜室 79L(42L)
上段冷凍室 61L(28L)
下段冷凍室 80L(45L)

鏡板扉
AQR-V46R
(K) ウッドブラック (S) チタンシルバー
幅 **595mm**
定格内容積 **458L**

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量 **260kWh/年**
(50/60Hz)
2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

■幅**595**×奥行**715**×高さ**1,850**mm
■質量:96kg ※奥行はキックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
□ チタンシルバー左開きもご用意します。

■据付必要寸法図(単位:mm)

各室容量
冷蔵室 238L
180L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L
野菜室 79L(42L)
上段冷凍室 61L(28L)
下段冷凍室 80L(45L)

ガラス扉
AQR-VZ43R
(W) クリアシェルホワイト (S) クリアシルシルバー
幅 **595mm**
定格内容積 **433L**

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量 **254kWh/年**
(50/60Hz)
2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

■幅**595**×奥行**715**×高さ**1,775**mm
■質量:98kg ※奥行はキックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
□ クリアシルシルバー左開きもご用意します。

■据付必要寸法図(単位:mm)

各室容量
冷蔵室 213L
164L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L
野菜室 79L(42L)
上段冷凍室 61L(28L)
下段冷凍室 80L(45L)

鏡板扉
AQR-V43R
(K) ウッドブラック (S) チタンシルバー
幅 **595mm**
定格内容積 **433L**

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量 **254kWh/年**
(50/60Hz)
2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

■幅**595**×奥行**715**×高さ**1,775**mm
■質量:94kg ※奥行はキックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
□ チタンシルバー左開きもご用意します。

■据付必要寸法図(単位:mm)

各室容量
冷蔵室 213L
164L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L
野菜室 79L(42L)
上段冷凍室 61L(28L)
下段冷凍室 80L(45L)

●印刷物ですでの実物とは若干色が異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。 ●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。
● JANコード AQR-VZA45R(K) 4582678513120 AQR-VZA45R(W) 4582678513113 AQR-VZA45R(K) 4582678513137 AQR-VZ43R(W) 4582678513175 AQR-VZ43R(S) 4582678513182 AQR-VZ43R(S) 4582678513182 AQR-V46R(S) 4582678513144 AQR-V46R(K) 4582678513151 AQR-V46R(L(S)) 4582678513168 AQR-V43R(S) 4582678513205 AQR-V43R(K) 4582678513212 AQR-V43R(L(S)) 4582678513229

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。 ●冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。

お客様ご相談窓口
受付時間(365日)
9:00~18:30

固定電話からは
0120-880-292
携帯電話からは
0570-040-292 (有料)
FAXからは
0570-013-790 (有料)

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

固定電話からは
0120-778-292
携帯電話からは
0570-030-292 (有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わること相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様の申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただいております。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

【製造元】アクア株式会社 aqua-has.com
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店です

表示を正しく
家電公取協会員

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客様ご相談窓口におたずねください。
●このカタログの記述内容は2024年12月現在のものです。 AQR2117

あたらしい思いやりのカタチ。
AQUA
4ドア冷凍冷蔵庫
AQR-VZA45R (K) マットクリアホワイト (W) マットクリアホワイト
AQR-V46R (S) チタンシルバー (K) ウッドブラック
AQR-VZ43R (S) クリアシルシルバー (W) クリアシェルホワイト
AQR-V43R (S) チタンシルバー (K) ウッドブラック
オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。


AQUA公式サイト上でも
最新カタログをご確認いただけます。



新ラインナップ

台所をスタイリッシュに彩る

毎日が美味しい



フロストガラス扉

定格内容積
452L



鋼板扉

定格内容積
458L



ガラス扉

定格内容積
433L



鋼板扉

定格内容積
433L




(K) マットクリアブラック

(W) マットクリアホワイト

4ドア冷凍冷蔵庫 幅 595mm

AQR-VZA45R (K) マットクリアブラック (W) マットクリアホワイト

オープン価格* ※eco ノンフロン グリーン購入法適合商品 AQR-VZA45R(L)(K)



左開きも
あります。
庫内仕様は
右開きと
同じです。




(K) ウッドブラック

(S) チタンシルバー

4ドア冷凍冷蔵庫 幅 595mm

AQR-V46R (K) ウッドブラック (S) チタンシルバー

オープン価格* ※eco ノンフロン グリーン購入法適合商品 AQR-V46R(L)(S)



左開きも
あります。
庫内仕様は
右開きと
同じです。




(W) クリアシェルホワイト

(S) クリスタルシルバー

4ドア冷凍冷蔵庫 幅 595mm

AQR-VZ43R (S) クリスタルシルバー (W) クリアシェルホワイト

オープン価格* ※eco ノンフロン グリーン購入法適合商品 AQR-VZ43R(L)(S)



左開きも
あります。
庫内仕様は
右開きと
同じです。




(S) チタンシルバー

(K) ウッドブラック

4ドア冷凍冷蔵庫 幅 595mm

AQR-V43R (K) ウッドブラック (S) チタンシルバー

オープン価格* ※eco ノンフロン グリーン購入法適合商品 AQR-V43R(L)(S)



左開きも
あります。
庫内仕様は
右開きと
同じです。

お掃除簡単冷凍

見えるTWIN LED野菜室

0.0

お掃除簡単冷凍

見える野菜室

お掃除簡単冷凍

見えるTWIN LED野菜室

お掃除簡単冷凍

見える野菜室

家計にやさしい
省エネモデル

インバーター
+
真空断熱材

AQR-VZA45R

2021年省エネ基準達成率 年間消費電力量*

105% 259 kWh/年

AQR-V46R

2021年省エネ基準達成率 年間消費電力量*

105% 260 kWh/年

AQR-VZ43R/AQR-V43R

2021年省エネ基準達成率 年間消費電力量*

105% 254 kWh/年

*年間消費電力量(50/60Hz) 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

冷凍室はここがポイント

全室フォースター、おいシールド冷凍、大容量冷凍室、大貯氷室。4つの優れた冷凍性能であなたの暮らしをより便利に、より美味しく。

★1 全室フォースター※

最高レベルの冷凍性能だから、どの冷凍室でもアイスクリームや冷凍食品を安心して保存できる。




※フォースターとは、-18℃以下で貯蔵でき、JISで定められている凍結に要する時間*をクリアした、冷凍性能のことです。*スリースターと比較した場合、フォースターは周囲温度が32℃にて、冷凍室定格内容積100Lあたり3.5kgの試験用負荷を25℃から24時間以内に-18℃以下に冷却できる。日本産業規格(JIS C 9607:2015)

★2 おいシールド冷凍

アクア独自の特許技術。霜付抑えて冷凍した食品をおいしく長く保存。

冷凍約3ヶ月後のアイスクリームの比較



●特許 5832937(凹形状のカバーでファンを覆うことにより、除霜時の温度上昇を防ぐ。2024年12月現在(当社調べ))

★3 大容量冷凍室

買いだめができる大容量冷凍室。2段の冷凍室とバスケットがついているので整理もやすく小さい食品もスッキリ収納。




※画像はAQR-VZA45Rです。

★4 大貯氷室(最大貯氷量約200個*)

クラス最大*1の貯氷量。氷の作り置きも買った氷も余裕で入るアイストレイで氷の取り出しもラクラク。製氷皿も水洗いできるから清潔。

*1:定格内容積401〜500Lクラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、2024年12月現在(当社調べ)、*2:氷を平にした場合



※1:試験条件/AQR-VZA45RとAQR-46N2(2022年モデル)を各1台用意し、フィルタ試験室(室温20〜24℃)に設置。各冷凍室のクイック冷凍室にラップ包装された牛ステーキ肉(150g×15mm)を入れ急速冷凍させた。牛ステーキ肉の中心温度を測定し、最大氷結品生成温度帯(0〜5℃)の最高持続時間及び21日間保存後の解凍(冷凍室で12H放置し解凍)後の外観およびドリップ量を測定。 ※2:肉の中心温度が-1〜5℃の温度を通過するために要した時間。



業界初! 鮮度保持LEDで野菜の鮮度とおいしさを保つ!



10日保存ミニトマト果皮の軟化抑制効果^{※3} 10日間保存キャベツビタミンCを保つ^{※4}

DEO FRESHフィルター搭載フルワイドチルド室



幅の広いものも収納できるフルワイドのチルド室。除菌・脱臭^{※5}効果のあるDEO FRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。

冷蔵室から野菜をチェック! 見える野菜室

冷蔵室を開けた時に野菜室も見えるので、野菜室を開けずに野菜の保管状況がわかります。

チルドも野菜も保存できる! ベジチルド

チーズや練り製品はもちろん、使いかけの野菜の保存もできます。

※1:食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について、国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月〜2024年12月国内で発売された各社冷凍庫のカタログより調査。当社調べ。 ※2:試験条件/AQR-TXA50P(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)と常温を想定したフィルタ試験室(15〜30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定:中、冷凍室の設定:中)、野菜室のバスケットにじゃがいもを28日間保存した後の外観を撮影しました。当社調べ。 ※3:試験条件/AQR-TXA50P(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィルタ試験室(15〜30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定:中、冷凍室の設定:中)、野菜室のバスケットにミニトマトを保存し、保存15日後に果実硬度計(KM-1)を用いて硬度を測定し比較しました。当社調べ。 ※4:試験条件/AQR-TXA50P(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィルタ試験室(15〜30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定:中、冷凍室の設定:中)、評価にはキャベツを使用し、1/2にカットシラップで包装した。1つは鮮度保持LEDを照射無し、1つは鮮度保持LED照射有りのAQR-TXA50Pの野菜室に10日間保存しました。ビタミンCの測定用試料はキャベツ中央部付近から採取した。保存前のビタミンC含有率は100%とし、保存後のビタミンC含有率を比較しました。当社調べ。 ※5:DEO FRESH(除菌・脱臭フィルター)試験条件:一般家庭用。一般家庭用。試験の方法:フィルム密着法/層間法:フィルムへの抗菌成分の浸透/抗菌成分:チルドルーム内のフィルタ層(試験結果:99.9% (試験番号:JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミンとメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定、トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。