

■仕様表			
品番		AQW-VX14A	AQW-VX10A
洗濯・脱水容量		14kg	10kg
標準使用水量		約169L	約103L
水量		96L～(無段階)～30L	68L(手動)・55L～(無段階)～22L
標準コース運転目安時間(50/60Hz)		約42分	約34分
定格消費電力(50/60Hz)		420W	420W
消費電力量(50/60Hz)		77Wh	68Wh
運転音	洗い	約36dB	約34dB
	脱水	約38dB	約38dB
超音波洗浄機		定格電圧:100V / 定格周波数:50-60Hz共用 / 定格消費電力:30W / 定格時間:3分	
総外形寸法 ★幅は排水ホース含む	幅	650mm	620mm
	奥行	633mm	600mm
	高さ	1069mm	1028mm
本体幅		610mm	580mm
設置可能防水パン(奥行内寸法)		570mm以上	570mm以上
質量		約56kg	約48kg
JANコード		(W) 4582678513007 (K) 4582678513014	(W) 4582678513021

*室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類・組み合わせ、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

■コース			
品番		AQW-VX14A	AQW-VX10A
コース		洗 濯	
標準		14kgまで	10kgまで
自分流			
おいそぎ			
つけおき(30分/60分/90分)			
ジェルボール			
シワ低減			
お好み柔軟剤		毛布7.5kgまで 掛けふとん2kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで
ふとん・毛布※			
2度洗い			
SONIC速洗			
おしやれ着			
槽洗浄(お手入れ機能)			

※別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格 3,850円(税込)、もしくは(CN-4)希望小売価格 4,400円(税込)が必要です。(CN-4)はAQW-VX14Aでご使用ください。

■寸法図 (mm)					
AQW-VX14A		AQW-VX10A		AQW-VX8A	
■設置可能な防水パンサイズ		■設置可能な防水パンサイズ		■設置可能な防水パンサイズ	
★排水ホースの長さは、左側排水時:約115cm/ 右側排水時:約70cmになります。		★排水ホースの長さは、左側排水時:約113cm/ 右側排水時:約67cmになります。		★排水ホースの長さは、左側排水時:約114cm/ 右側排水時:約67cmになります。	

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アキュア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客様窓口におたずねください。



超音波 部分汚れ 洗淨機

らくらくSONIC

Webで詳しく



お洗濯前の新習慣！
気になる部分汚れを、
かんたんキレイに

超音波ホーンに
約30秒※1
軽く当てるだけ！

繊維の奥の汚れを
キレイに！

超音波ホーンの
毎秒約4万回の振動により、
キャビテーションが発生。
気泡が弾ける衝撃で
汚れを弾き飛ばします。

※キャビテーションとは、液体の中で、
泡の発生と消滅が起きる現象です。

AQUA Point

クリーニング店でのシミ汚
れ落としなどに利用されて
いる超音波洗淨技術をご
自宅でも手軽にご使用で
けるように開発しました。



業界唯一※2

「洗剤自動投入機能付き
らくらくSONIC」搭載」
全自動洗濯機

※2:国内家庭用全自動洗濯機において。
2025年5月21日現在、当社調べ。

らくらくSONICなら、かんたん操作3STEPでキレイ！

トレイを引き出し、
スタートボタンをタッチ



洗剤液は
自動で供給

超音波ホーンに
汚れた部分を当てる



ゆっくり左右に
スライド

トレイを閉じて、
他の洗濯物と一緒に洗うだけ！



トレイの洗剤液は自動排水！
トレイ内は洗濯時に自動洗淨！


手洗いの場合



時間がかかって面倒
ゴシゴシこすり合わせて
洗うので、布傷みの一因に

こんなときに、らくらくSONIC！

油污れも
しっかり
落とす



食べこぼし(ミートソース)

洗淨前

洗淨後

うっかり食べこぼしたときに
おしゃれ着(ポリエステル100%)



実際の
汚れ落ちを
動画で
チェック



気になる皮脂汚れに
ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%)



実際の
汚れ落ちを
動画で
チェック



皮脂汚れも
キレイに

洗淨前

洗淨後

洗淨前

洗淨後

★超音波洗淨機使用時において。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。 ※1:ワイシャツのエリの皮脂汚れを超音波洗淨機で洗淨する時間の目安。当社実験による。ワイシャツの素材、汚れの量・種類によって洗淨時間が異なります。 ※3:当社実験による。衣類・素材等によって仕上りは異なります。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

Webで詳しく



洗濯物の量に合わせ、洗剤・柔軟剤を自動で計量して投入

※初めて自動投入を使うときは初期設定が必要です。

一度の補充で長く使える大容量タンク※4



詰め替えタイプが
まるごと入る！
※4

液体洗剤 投入口
タンク容量
約800mL

柔軟剤 投入口
タンク容量
約780mL

※4:液体洗剤 800mL、柔軟剤 780mL以下の詰め替えタイプ。
タンク内の残量をご確認の上、補充してください。

【イメージ図】

ここが便利！

01

計量・投入の
手間を省く！

02

洗剤・柔軟剤の
入れすぎや不足を防ぐ！

03

不慣れな方でも
スムーズ！

使いやすいこだわり機能

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とブザー音でお知らせ
[補充お知らせサイン]



液体洗剤・柔軟剤の投入量を変更可能〔多め・標準・少なめ〕設定〕

スピコンバブル洗淨

Webで詳しく



泡パワーで汚れを浮かせて立体水流で洗う

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成※5。
繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。



★AQW-VX14A、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。 ※5:泡立ち具合は、洗剤の種類・水道水圧・水温等によって異なります。

洗剤の力を引き出してしっかり洗う〔つけおきコース〕**NEW**

洗い行程の前に、つけおきとかくはんをくり返すことで、洗剤の力を引き出し、衣類のしつこい汚れを浮かせて落とします。つけおき時間は、汚れ具合や衣類に応じて、30分/60分/90分の切り替えができます。

布がらみを抑えて、取り出しやすい〔ほぐし仕上げ※6〕



★写真はAQW-VX14Aです。 ※洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現
〔DDMインバーターモーター〕

使い勝手とスタイリッシュを両立したデザイン

取り出しやすく、操作しやすい
〔フラットフロント&バック操作パネル〕



キレイになるのが見える
〔ガラストップ〕



清潔仕様

洗濯のたびに除菌※7黒カビを抑制※8
〔カビケア槽自動おそうじ〕

すすぎの最後に洗濯槽を
回転させ、遠心力による
強い水流で洗濯槽の裏側
の汚れを洗い流すことで、
槽の除菌※7、黒カビを
抑えます※8。



除菌
※7

【イメージ図】

※6:「標準」「自分流」「つけおき」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コースのときにほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。(水量が96L(VX14A)・55L(VX10A)・51L(VX8A)以上のとき/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合) ※7:【試験機関】日本微生物クリニック(株)【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液附着プレートに生菌数測定【除菌方法】「カビケア槽自動おそうじ」による【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99%以上 ※8:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認【カビ抑制方法】「カビケア槽自動おそうじ」による【対象部分】洗濯・脱水槽【試験結果】カビの発育なし ※全ての菌に対して効果があるわけではありません。